



**SAFETYFIRST**

## NACH OBEN WEISENDE RAUCHFÜHRUNG



### NACH OBEN WEISENDE RAUCHFÜHRUNG

Vorrichtung zur Beförderung des Rauchs aus dem hinteren Bereich (wo sich der Ausstoßstutzen befindet) in den oberen Bereich des Schrankes.  
Nur bei den Linien CM und T30 anwendbar.


## CUNCTATOR®



### CUNCTATOR®

Elektronisches Filterwechselsystem. Weist den Bediener mit einem Akustik- und Leuchtsignal darauf hin, dass es Zeit ist, den Filter zu wechseln.

## TD005



### THERMISCHE TÜRSCHLIESSVORRICHTUNG BEI 50°C

Thermomechanische Vorrichtung zum Blockieren der Tür des SAFETYBOX®-Schrankes in geöffneter Position, die die Tür automatisch schließt, wenn eine Temperatur von 50°C überschritten wird.  
Nur bei den Linien CM und T30 anwendbar.