



**SAFETYFIRST**

## **KIT05 : ZERTIFIZIERTE FLÜSSIGKEITSDURCHFLUSSVORRICHTUNG**



### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

Zertifizierte Vorrichtung für den Durchfluss entzündbarer Flüssigkeiten, Farbe RAL 7035

Abmessungen: mm 100x100x H 45 (L x B x H)

### **MONTAGEANLEITUNG:**

- Eine Öffnung mit dem gleichen Durchmesser des einzusetzenden Rohrs am Schrank herstellen; Ø max 20 mm;
- Abstand der Öffnung vom Schrankumriss mindestens 100 mm;
- Das KIT05 mit Schrauben an der Oberfläche befestigen.